



Модель «ТУЛИП». Техническое описание.

Габаритные размеры, мм. (ширина*глубина*высота)	Арт. 1.1 - (980*785*870) - кресло с низкой спинкой; Арт. 1.2 - (980*785*1375) - кресло с высокой спинкой; Арт.1.2СВ(СБ) - (1260*785*1375) - кресло с высокой спинкой со столиком слева/справа; Арт. 2.1 - (1620*785*870) - двухместный диван с низкой спинкой; Арт. 2.2 - (1620*785*1375) - двухместный диван с высокой спинкой; Арт. К2 - (2370*1620*1375) - кабинка с двухместными диванами и столиком; Арт. 3.1 - (2020*785*870) - трехместный диван с низкой спинкой; Арт. 3.2 - (2020*785*1375) - трехместный диван с высокой спинкой; Арт. К3 - (2370*2020*1375) - кабинка с трехместными диванами и столиком.
Габаритные размеры в упаковке, мм. (ширина*глубина*высота) объем, вес	
Тип упаковки	Полиэтиленовая пленка, картон. Опоры при транспортировке не снимаются. Дополнительно упаковываются в воздушно-пузырьковую пленку или пенополиуретан (ППУ).
Высота сиденья от пола, мм	450
Ширина сиденья без учета подлокотников, мм	Арт. 1.1, Арт. 1.2, Арт.1.2СВ(СБ) - 550 Арт. 2.1, Арт. 2.2, Арт. К2 - 1200 Арт. 3.1, Арт. 3.2, Арт. К3 - 1600
Глубина сиденья, мм	525
Высота спинки от пола, мм	Арт.1.2, Арт.2.2, Арт.3.2, Арт.1.2СВ(СБ), Арт.К2, Арт.К3 -1375 Арт.1.1, Арт.2.1, Арт.3.1 - 870
Высота спинки от сиденья, мм	Арт.1.2, Арт.2.2, Арт.3.2, Арт.1.2СВ(СБ), Арт.К2, Арт.К3 -925 Арт.1.1, Арт.2.1, Арт.3.1 - 420
Толщина спинки, мм	50
Высота подлокотников от пола, мм	Арт.1.2, Арт.2.2, Арт.3.2, Арт.1.2СВ(СБ), Арт.К2, Арт.К3 -1375 Арт.1.1, Арт.2.1, Арт.3.1 - 710
Высота подлокотников от сиденья, мм	Арт.1.2, Арт.2.2, Арт.3.2, Арт.1.2СВ(СБ), Арт.К2, Арт.К3 -925 Арт.1.1, Арт.2.1, Арт.3.1 - 260
Ширина подлокотников, мм	50
Высота опор, мм	200
Регулировка опор, люфт, мм	Нерегулируемые.
Аксессуары	Диван комплектуется 3-мя подушками , входящими в конструктив
Возможные покрытия и ограничения в использовании тех или иных покрытий	Ткань (без подбора рисунка). Кожзам по запросу (так как проклеивается). Не изготавливается в натуральной коже.
Возможный декор обивки	-
Варианты кроя	Весь диван в покрытии одного типа.
Варианты отстрочки	Сложная в исполнении декоративная прошивка спинки и боковых граней дивана придает модели неповторимый облик и индивидуальность.
Варианты опор	Стальные опоры черного цвета, возможна порошковая покраска по РАЛ по запросу. Опоры изготовлены из сваренной замкнутой металлической полосы толщиной 6 мм и шириной 60 мм. К каркасу крепятся на 4 болта.

Элементы, изготавливаемые как нестандарт	По запросу.
Возможность изготовления по индивидуальным размерам	Возможно. Можно соединять стандартные и нестандартные секции в кабинки. Цена будет зависеть от количества заказанных однотипных изделий.
Срок производства	При наличии комплектующих на складе - от 20 рабочих дней; При отсутствии комплектующих на складе - от 25 рабочих дней.
Партия, считающаяся крупной (увеличиваются сроки производства)	От 10 шт.
Каркас	Брус из массива хвойных пород дерева, МДФ, ДВП, березовая фанера - легкие и прочные материалы, которые выдерживают серьезные нагрузки в условиях интенсивной эксплуатации. Каркас неразборный. Каркас собирается на мебельных скобах. На места прилегания наносится клей (производство - Германия), который обеспечивает дополнительную прочность соединения. Каркас спинки и подлокотников присоединяется к каркасу сиденья винтами. В модулях СБ, СВ стол изготавливается из фанеры 15мм и обтягивается экокожей черного цвета или по согласованию с заказчиком (690 мм глубина , 550 ширина); внешняя часть ящика для хранения выполнена в цвет кресла, внутренняя часть выполнена из ЛДСП серого цвета.
Техническая ткань	Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканного полиэстера высокого качества (спанбонд).
Наполнитель сиденья (пружины, ремни, ППУ, асселекс и т.д.)	Наполнение сиденья - поролон 80.4060, поролон 10.2538
Наполнитель спинки (пружины, ремни, ППУ, асселекс и т.д.)	Каркас спинки и подлокотников обивается поролоном 5.2538 и поролоном 10.2538
Наполнитель подушек сиденья	-
Наполнитель подушек спинки и подушек подлокотника	Подушки спинки и подлокотников выполнены из поролона 2538, с профильной резкой на станке ЧПУ
Чехол (цельный/съемный), застежки и т.п.	Чехол каркаса - цельный, несъемный.
Примечания	Рекомендуется модули дивана «Тулип» ставить при транспортировке не более, чем в 1 ряд. Не являются дефектом и основанием для предъявления претензии: - изменения и усовершенствования, внесенные производителем в конструкцию и технологию производства товара без изменения его основных потребительских свойств; - незначительные отличия размеров мебели в пределах 2 (двух) сантиметров; - незначительные отличия оттенков обивочных материалов и тона декоративных накладок от образцов; - мелкие «волосяные» трещины, потертости и растяжение мебельного покрытия из натуральной кожи, экокожи, искусственной кожи, ткани, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянного контакта.